

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 110304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen