

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T302 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen