

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 120408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen