

**Garant**
**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 8mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	268463 8
GTIN	4045197468475
Artikelklasse	21X

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Innenkühlung.  
Zylinderschaft.

### Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

### Hinweis:

- Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 30
Nenn-Ø D	8 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,22 mm
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Nutzlänge L <sub>1</sub>	12 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 30	269028 30
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200