

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060202 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen