

**Garant****„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 15
GTIN	4045197470096
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenkühlung.  
Zylinderschaft.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 33
Nenn-Ø D	15 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	22,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 33	269028 33
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500