

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7140-1

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen