

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen