

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 11T302 HB7140-1 Sorte: HB7140-1
Spanbrecher: VS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen