

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen