

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min

Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen