

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7140-1 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HB7140-1
 Spanbrecher: VS
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS

Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen