

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SCMT 120404 HB7140-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	VS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen