

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120408 HB7140-1 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7140-1
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen