

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260766 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819277 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

SC.T 120408 HB7140-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

| | |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 230 m/min |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Hauptanwendung | M |
| Sorte | HB7140-1 |
| Spanbrecher | VM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 120408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |