

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 110202 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen