

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110208 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen