

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen