

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TC.T 16T304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen