

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen