

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen