

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen