

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7140-1
GTIN	4045197819475
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 160402 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen