

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen