

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen