

Garant

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, Ø DC: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268468 10
GTIN	4045197470218
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 31
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,22 mm
Nenn-Ø D	10 mm
Schaftlänge L _s	42 mm
Nutzlänge L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Auskräglänge L _A	28 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 31	269028 31
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500