

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 20
GTIN	4045197470119
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 35
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Schaft-Ø D _s	25 mm
Nutzlänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Wendeplattenschrauben-Set Typ 35	269028 35
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500