

# "5 in 1" Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 20mm



## **Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 20
GTIN	4045197470119
Artikelklasse	21X

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft.

### **Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

#### **Hinweis:**

- · Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- · Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

# **Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 35
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3
Schaft-Ø D₅	25 mm
Nutzlänge L₁	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	"5 in 1"
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Produktart	Bohrstange
Zubehör	
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Wendeplattenschrauben-Set Typ 35	269028 35
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	