

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/4mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273758 25/4 |
| GTIN | 4045197538444 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Kopflänge L_1 | 48 mm |
| Einstehtiefe t_{\max} | 28 mm |
| Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Stechbreite w | 4 mm |
| Funktionsbreite L_4 | 26,5 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Schaftbreite b | 25 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | ja |

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659906 1600

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30

674248 TX30

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm

659874 50

Klemmschraube Typ 7

279815 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659957 1600