

**Garant**
**Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273756 20/4
GTIN	4045197485090
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei  $t_{\max}$  ( $5 \times$  Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Kopflänge $L_1$	40 mm
Funktionsbreite $L_4$	21,5 mm
Stechbreite w	4 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	20 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart	Klemmdrehhalter
------------	-----------------

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
--	-------------

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
---	-----------

Klemmschraube Typ 7	279815 7
---------------------	----------

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30	674248 TX30
--	-------------

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600
--	-------------