

**Garant****Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 40/3mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273790 40/3   |
| GTIN          | 4045197680310 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| $t_{\max}$ Innenbearbeitung              | 11,5 mm                   |
| Schraube                                 | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)   |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$              | 49 mm                     |
| Stechbreite w                            | 3 mm                      |
| Mittenversatz $L_3$                      | 27 mm                     |
| Gesamtlänge L                            | 350 mm                    |
| Auskraglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter | 60 mm                     |
| Schaft-Ø $D_s$                           | 40 mm                     |
| Anwendungsbereich                        | Radiales Innen-Einstecken |
| Einsatzart                               | rechts                    |
| Innenkühlung                             | ja                        |
| axiales Stechen möglich                  | ja                        |
| Produktart                               | Bohrstange                |

---

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20  | 674248 TX20 |
| Klemmschraube Typ 8   | 279815 8    |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659957 500  |