

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 16/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	23 mm
Mittenversatz L_3	14,5 mm
t_{\max} Innenbearbeitung	6 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Gesamtlänge L	180 mm
Auskraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	30 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600