

**Garant****OZ-Spannmutter, Spannfutter-Spannbereich: 2-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

- Mutter ist einsatzgehärtet und rundum geschliffen.
- Mit kugellagertem Druckring für höhere Haltekräfte und bessere Rundlaufeigenschaften.

**Passend für:**

OZ-Spannzangenfutter Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 und Nr. 302477.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	24 mm
Spannfutter-Spannbereich	2 - 16 mm
maximales Anzugsmoment	100 Nm
Gewinde	M33×1,5
Außen-Ø D	43 mm
Norm	DIN 6388 D

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Spannmutter

---

## Zubehör

Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 40/42 mm	628400 40/42
--	--------------