

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/3Lmm

Bestelldaten

Bestellnummer	273761 25/3L
GTIN	4045197643841
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. $12,5 \times w$ (**Stechtiefe bis 37,5 mm**)

Hinweis:

Maximaler \varnothing = begrenzter Werkstück- \varnothing aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stehdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge L_1	54 mm
Stechbreite w	3 mm
Einstehtiefe t_{\max}	37,5 mm
Gesamtlänge L	150 mm
maximaler \varnothing	75 mm
Schaftbreite b	25 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube Typ 6	279815 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600