

Garant**OZ-Spannmutter, Spannfutter-Spannbereich: 2-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

- Mutter ist einsatzgehärtet und rundum geschliffen.
- Mit kugellagertem Druckring für höhere Haltekräfte und bessere Rundlaufeigenschaften.

Passend für:

OZ-Spannzangenfutter Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 und Nr. 302477.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	30 mm
Gewinde	M48x2
maximales Anzugsmoment	180 Nm
Spannfutter-Spannbereich	2 - 25 mm
Außen-Ø D	60 mm
Norm	DIN 6388 D

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter

Zubehör

Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 58/62 mm	628400 58/62
--	--------------