

Garant
Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/2 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273780 26/2
GTIN	4045197607232
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Verwendung:

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656– 273670.

Passend für:

Halter Nr. 273984 – 273994 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 60 mm

Höhe h₁: 21,4 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 120 mm

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
für maximalen Werkstück-Ø	60 mm
Schwerthöhe h ₅	26 mm
Höhe h ₁	21,4 mm
Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
Einsatzart	neutral

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert