

**Garant**
**Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 32/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273756 32/5
GTIN	4045197531643
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei  $t_{\max}$  ( $5 \times$ Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Einstehtiefe $t_{\max}$	25 mm
Funktionsbreite $L_4$	26,5 mm
Stechbreite w	5 mm
Kopflänge $L_1$	43 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Gesamtlänge L	170 mm
Schaftbreite b	32 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

**Zubehör**

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30

674248 TX30

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

Klemmschraube Typ 7

279815 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600