

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273756 20/6
GTIN	4045197485137
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{\max} ($5 \times$ Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	6 mm
Einstehtiefe t_{\max}	30 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Kopflänge L_1	49 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30

674248 TX30

Klemmschraube Typ 7

279815 7

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600