

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/3Lmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273760 25/3L
GTIN	4045197643827
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.  $12,5 \times w$  (**Stechtiefe bis 37,5 mm**)

**Hinweis:**

Maximaler  $\varnothing$  = begrenzter Werkstück- $\varnothing$  aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Einstehtiefe $t_{\max}$	37,5 mm
Stechbreite w	3 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge $L_1$	54 mm
Funktionsbreite $L_4$	26,5 mm
Gesamtlänge L	150 mm
maximaler $\varnothing$	75 mm
Schaftbreite b	25 mm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube Typ 6	279815 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600