

**Garant**
**Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/3 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273780 32/3
GTIN	4045197607294
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Verwendung:**

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656– 273670.

**Passend für:**

Halter Nr. 273984 – 273994 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 110 mm

Höhe h<sub>1</sub>: 25 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 150 mm

**Technische Beschreibung**

für maximalen Werkstück-Ø	110 mm
Stechbreite w	3 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
Höhe h <sub>1</sub>	25 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	150 mm
Einsatzart	neutral

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert