

**Garant****Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 40/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273790 40/5
GTIN	4045197640345
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

Schraube	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Stechbreite w	5 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	49 mm
$t_{\max}$ Innenbearbeitung	13 mm
Gesamtlänge L	350 mm
Auskraglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	60 mm
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube Typ 8	279815 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500