

**Garant**
**Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/5 mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273780 32/5   |
| GTIN          | 4045197607911 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung**
**Verwendung:**

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656– 273670.

**Passend für:**

Halter Nr. 273984 – 273994 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 110 mm

Höhe h<sub>1</sub>: 25 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 150 mm

**Technische Beschreibung**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stechbreite w                | 5 mm    |
| Schwerthöhe h <sub>5</sub>   | 32 mm   |
| für maximalen Werkstück-Ø    | 110 mm  |
| Höhe h <sub>1</sub>          | 25 mm   |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub> | 150 mm  |
| Einsatzart                   | neutral |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Innenkühlung            | nein         |
| axiales Stechen möglich | nein         |
| Produktart              | Stechschwert |