

**Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 80, Spann-Ø (1 mm steigend): 38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329944 38
GTIN	2050001923752
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	38 mm
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Härte	60 HR
Profil	rund
Länge L	53 mm

Aufnahme	SK 80
Produktart	Spannkopf