



## Profi-Stoßpresse mit Mundstück, Inhalt: 60ml



### Bestelldaten

Bestellnummer	083557 60
GTIN	4024937600290
Artikelklasse	08H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertig verzinkte Hochdruckpressen **100 % dicht.**

Einsatzbereich: Für den reduzierten Schmierbedarf an Fahrzeugen und Maschinen. Zum sauberen Transport in Werkzeugkästen oder im Ablagefach für Bordwerkzeuge in Fahrzeugen oder an Maschinen. Förderleistung: max. 0,3 cm<sup>3</sup>/Hub. Druck: max. 250 bar.  
geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle.

### Technische Beschreibung

Inhalt	60 ml
Mundstück Typ	Universal
Ø Pressenbehälter	30,5 mm
Länge gesamt	170 mm
Arbeitsdruck	250 bar
Werkstoff Behälter	Stahl brüniert

Produktart

Fettpresse