

**Spannkopf weich, SK 65, Startbohrungs-Ø: 40mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329936 40     |
| GTIN          | 2050001922687 |
| Artikelklasse | 33H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Weich (reduzierte Härte von 40 HRC in der Bohrung) zum Selbstausdrehen.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Startbohrungs-Ø | 40 mm     |
| Aufnahme        | SK 65     |
| Produktart      | Spannkopf |

