

**Spannkopf mit Querrillen, SK 80, Spann-Ø (1 mm steigend): 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329942 10
GTIN	2050001923479
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø	10 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	Querrillen
Profil	rund
Länge L	53 mm

Aufnahme	SK 80
Produktart	Spannkopf