

**Spannkopf glatt, SK 80, Spann-Ø (1 mm steigend): 7mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329940 7      |
| GTIN          | 2050001922717 |
| Artikelklasse | 33H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

|             |       |
|-------------|-------|
| Spann-Ø     | 7 mm  |
| Härte       | 60 HR |
| Spannfläche | glatt |
| Profil      | rund  |
| Länge L     | 53 mm |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | verkürzter Vorbau |
| Aufnahme   | SK 80             |
| Produktart | Spannkopf         |