

Garant**HSK-Kühlmittelrohr, für HSK: 25****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309880 25 |
| GTIN | 2050001707802 |
| Artikelklasse | 39Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Spezial-O-Ring bis 120 bar, Winkelbeweglichkeit von $\pm 1^\circ$, poliert, mit 2 Dichtringen.

Kühlmittelresistente Viton®-Dichtungen.

- **Feinpolierte Oberfläche, gehärtet und brüniert.**
- **Zwei polierte Übergangsradien.**
- **Volle Beweglichkeit durch zwei O-Ringe.**
- **Vergütete Gewindehülsen mit gewalzten, hochverdichteten Gewindeflanken.**

Beschreibung:

HSK-Kühlmittelrohr – kleines Bauteil mit großer Wirkung! Bei bis zu einigen tausend Werkzeugwechseln pro Tag ist es wichtig eine saubere und vor allem prozesssichere Schnittstelle zwischen Kühlmittelrohr und Dichtung der Maschinenspindel zu gewährleisten.

Passend für:

HSK-Werkzeugaufnahmen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|---------|
| Gesamtlänge L | 16,8 mm |
| Gewinde M | M8×1 |
| passend für Aufnahme | HSK 25 |
| Ø D | 5 mm |
| maximaler Druck | 120 bar |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Winkelbeweglichkeit | ±1 Grad |
| Oberflächenbehandlung | poliert |
| Produktart | Kühlmittelrohr |

Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 25 | 309890 25 |
|--------------------------------------------------|-----------|