

**Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 80, Spann-Ø (1 mm steigend): 33mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329944 33
GTIN	2050001923707
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø	33 mm
Profil	rund
Härte	60 HR
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Länge L	53 mm

Aufnahme	SK 80
Produktart	Spannkopf