



Wechselhalter-WB Innen bearbeiten, Typ / Innen-Ø R: 2/40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Artikelklasse	33P

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von **Morsekonushülsen**, geschlitzten Hülsen **und** zur **direkten** Aufnahme von **großen Ausdrehstangen** (Typ WB).

Technische Beschreibung

Innen-Ø R	40 mm
Produktart	Stahlhalter

Zubehör

Spannhülse für MK-Schaft Typ / MK 2/4	316240 2/4
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/10 mm	316260 2/10
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/15 mm	316260 2/15

Spannhülse für MK-Schaft Typ / MK 2/3	316240 2/3
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/12 mm	316260 2/12
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/16 mm	316260 2/16
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/32 mm	316260 2/32
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/20 mm	316260 2/20
Spannhülse für Zylinderschaft Typ / Spann-Ø 2/25 mm	316260 2/25